


Garant**ER stezna matica High Speed, za ER: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309610 11
GTIN	4062406110031
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost.

Matica ima prevlaku za: manji faktor trenja i **povećanu silu stezanja** te veliku otpornost na trošenje i koroziju. **Sa šesterokutom SW 17.**

Odgovara:

Sve standardne ER stezne glave.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura, art. 309680 – 309740.

Viljuškasti ključ (za vel. 16), art. 613300 vel. 25.

Napomena:

Glava i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

Tehnički opis

maksimalni stezni moment	40 Nm
Navoji	M14x0,75
Duljina ključa SW	17 mm

Vanjski Ø D	19 mm
Ukupna duljina	12 mm
Standard	DIN 6499 D
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Stezna matica