



SNMG 120408, Nuance: PR005S

Données de commande

N° commande	251164 PR005S
GTIN	4960664836628
Classe d'article	25E

Description

SNMG 120408 PR005S Rayon d'angle: 0,8 mm

Nuance: PR005S

Brise-copeaux: MQ

Prof. coupe a_p : 0,4 - 1,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,12 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 30 - 90 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	MQ
Application principale	S
Vitesse de coupe v_c Application principale	30 - 90 m/min
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,03 - 0,12 mm/tr

Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	PR005S
Prof. coupe a_p	0,4 - 1,5 mm
Revêtement	Megacoat Hard
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage