



WN.G 080408, Nuance: PR015S


Données de commande

N° commande	252114 PR015S
GTIN	4960664837656
Classe d'article	25E

Description

WN.G 080408 PR015S Nuance: PR015S

Brise-copeaux: MU

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 3,5 mm

 Avance f : 0,05 - 0,18 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 25 - 70 m/min

Description technique

Brise-copeaux	MU
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	PR015S
Classement finition/ébauche	Ebauche
Prof. coupe a_p	0,5 - 3,5 mm
Application principale	S
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Avance f	0,05 - 0,18 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	25 - 70 m/min
Type d'outils	Carbure
Revêtement	Megacoat Hard
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage