

Garant

Brzoizmjenjiva stezna glava MLA IK 50 bar, SK 50, Područje reza navoja: M1-12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	338105 M1-12
GTIN	4062406112066
Razred artikla	31M

Opis

Izvedba:

- S minimalnim izjednačenjem duljine (MID), putem prigušnog elementa.
- Produženje vijeka trajanja nareznog svrdla / formatora do 300 %.
- Unutarnji dovod rashladnog sredstva do 50 bara.
- Sigurno stezanje u brzo izmjenjivim prihvataima za ER stezne čahure.
- Odstupanje konusa drške prema konusu čahure < 3 µm.

Upotreba:

Na obradbenim centrima sa sinkronim vretenom.

- Za kompenzaciju razlike koraka ureznika / sinkronog vretena.
- Za kompenzaciju tolerancija koraka ureznika.

Dodatni pribor:

ER čahura, pogledajte br. 308881-309240 (vel. ER11 / 16 / 25). ER stezne čahure za ureznik s četverokutom, pogledajte br. 309399; 309413. (vel. ER 11 /16 / 25).

Brzoizmjenjivi nastavci i produžetci, pogledajte br. 338120 – 338142.

Povlačni vijak, vidi br. 308600 – 308806.

Cijev za rashladno sredstvo za HSK, vidi br. 309880.

Nasadni ključ za HSK, vidi br. 309890.

Napomena:

Maksimalni broj okretaja 4000 min⁻¹.

Tehnički opis

List s podacima

Unutarnji $\varnothing d_1$	20 mm
Područje reza navoja	M1 - M12
Duljina izboja A-dimenzija	53 mm
Kompenzacija duljine na tlak	0,2 mm
Vanjski $\varnothing D$	43 mm
prikladno za ER veličinu	11/16
Kompenzacija duljine na vlak	1 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	DIN 69871
Norma prihvata	ISO 7388-1
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara
Oblik	AD
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja