

Garant GRIDLINE

**Tiroir, 75 kg, 26×24G, Hauteur frontale des tiroirs: 150mm****Données de commande**

N° commande	931163 150
GTIN	4062406064853
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

**Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Charge admissible 75 kg.

**Adapté(s) pour:**

Caissons d'armoires à outils 30×28G 931155.

**Livraison:**

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

**Coloris:**

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Description technique**

Hauteur utile	125 mm
Surface utile de tiroir en G	26×24
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Poids	17 kg
Hauteur frontale	150 mm
Profondeur utile en G	24

Largeur utile en G	26
Domaine d'utilisation	Armoire à outils
Largeur utile	650 mm
Profondeur utile	600 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	26×24G
Type de produit	Tiroir

## Accessoires

Couvercle en PVC pour jeu de barres-poignées10 pièces Largeur utile de tiroir en G 26	951032 26
Embouts pour barres-poignées20 pièces Type 10	951025 10
Jeux d'étiquettes10 pièces Largeur utile de tiroir en G 26	951030 26