

**Garant****Pac avec réglage fin a vernier 750 mm avec réglage fin, Plage de mesure: 500mm**

## Données de commande

N° commande	415090 500
GTIN	4062406065218
Classe d'article	40Z

## Description

### Exécution:

Pointes de mesure biseautées pour les mesures au fond du filetage et dans des gorges étroites. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures. Graduation à fort contraste pour une lecture aisée lors des mesures intérieures et extérieures. Lecture directe de la mesure intérieure grâce à la graduation supplémentaire. Avec réglage fin. Avec vis d'arrêt. Entièrement trempés pour la réf. 300, surfaces de mesure trempées à partir de la réf. 500.

## Description technique

Longueur de bec	150 mm
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	A1
Graduation	1/20 mm
Ø épaulement de mesure intérieure	20 mm
Plage de mesure	0 - 500 mm
Norme	ISO 13385
Ecart de mesure E MPE	± 0,07 mm
Réglage fin	oui
Pointes de mesure	oui

Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

### Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	021010 500
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	021000 500