

Garant**Pac avec réglage fin a vernier 750 mm avec réglage fin, Plage de mesure: 750mm**

Données de commande

N° commande	415090 750
GTIN	4062406065225
Classe d'article	40Z

Description

Exécution:

Pointes de mesure biseautées pour les mesures au fond du filetage et dans des gorges étroites. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures. Graduation à fort contraste pour une lecture aisée lors des mesures intérieures et extérieures. Lecture directe de la mesure intérieure grâce à la graduation supplémentaire. Avec réglage fin. Avec vis d'arrêt. Entièrement trempés pour la réf. 300, surfaces de mesure trempées à partir de la réf. 500.

Description technique

Plage de mesure	0 - 750 mm
Ø épaulement de mesure intérieure	20 mm
Graduation	1/20 mm
Etalonnage	A1
Emballage	Boîte robuste
Norme	ISO 13385
Longueur de bec	150 mm
Ecart de mesure E MPE	± 0,10 mm
Réglage fin	oui
Pointes de mesure	oui
Métrie	analogique

Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021000 1000
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021010 1000