

Garant
Fraise à dresser à 90°, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 25/2mm


Données de commande

N° commande	215840 25/2
GTIN	4045197702845
Classe d'article	210

Description

Utilisation:

Utilisation universelle dans tous les matériaux.

- **Détourage et rainurage, copiage vers l'intérieur, interpolation hélicoïdale, fraisage-perçage par interpolation.**

Pour le perçage et l'usinage de rainures.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

- **Remplacer les vis de serrage des plaquettes après une longue utilisation. Ne les utiliser que si elles sont bien graissées (p. ex. avec de la pâte au cuivre).**

Description technique

Ø queue D _s h6	25 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquette adaptée	AP.. 1003..
Longueur de col L ₁	50 mm
Ø dents D _c	25 mm
L ₂	9 mm
Longueur totale L _{tot}	110 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	19 mm
Nombre de dents effectif Z _{eff}	2

Nombre de plaquettes	3
Type de queue	Queue Weldon
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219814
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP