

Garant**Foret étagé carbure monobloc GARANT Master Steel FEED, TiAlN, Pour filetages: M12****Données de commande**

N° commande	125035 M12
GTIN	4062406066505
Classe d'article	11E

Description**Exécution:**

Pour le **perçage optimal d'avant-trous de taraudage**. Produit des **conditions d'usage idéales** pour le taraud suivant. Le Ø de coupe du foret est adapté au filetage à réaliser, pour filetages normalisés et **sécurité de process élevée du taraud**. Le chanfreinage à 90° pour le filetage est réalisé **en une seule passe** avec le perçage d'avant-trou.

Foret à 3 dents, spécialement conçu pour une utilisation à des **vitesse d'avance très élevées**.

Idéal pour les machines à haute puissance et dans des conditions d'usage stables.

Tolérance de diamètre, premier étage: h7.

Type de filetage: M

Nombre de dents Z: 3

Arrosage interne: Oui, à 25 bars

Pas de filetage: 1,75

Ø D₁ 1er étage: 10,35 mm

Ø D₂ 2ème étage avec chanfrein h7: 13,2 mm

Hauteur d'étage L₁ 1. étage: 30 mm

Longueur des goujures L_c: 60 mm

Longueur totale L: 107 mm

Description technique

Ø queue D _s	14 mm
Longueur des goujures L _c	60 mm
Ø D ₂ 2ème étage avec chanfrein h7	13,2 mm
Pour filetages	M12

Avance f dans l'acier < 1100 N/mm ²	0,5 mm/tr
Longueur totale L	107 mm
Pas de filetage	1,75
Type de filetage	M
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Nombre de dents Z	3
Ø D ₁ 1er étage	10,35 mm
Hauteur d'étage L ₁ 1. étage	30 mm
Série	Master Steel
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Tolérance Ø nominal	m7
Angle de pointe	145 degré
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Angle de chanfreinage	90 degré
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Vert
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous borgnes et débouchants
Type de produit	Forets étagés

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	110 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	90 m/min	P

Acier < 55 HRC	adaptée	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	40 m/min	S
GG	adaptée	130 m/min	K
GGG	adaptée	80 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		