

**NT TOOL****Mandrin de serrage, SA 50, Ø D1: 20mm****Données de commande**

N° commande	300787 20
GTIN	2050001771759
Classe d'article	33K

**Description****Exécution:**

- **Frottement réduit grâce au roulement à aiguilles.**
- **Avec revêtement anticorrosion.**
- **Étanche à l'eau et aux poussières.**
- **La force de serrage très élevée augmente la durée de vie et améliore la surface.**
- **Plage de serrage flexible grâce aux pinces de serrage.**
- **Serrage d'outil concentrique avec une précision de concentricité optimale.**
- **A trou d'huile (ATD).**

**Avantage(s):**

- **Longue durée de vie de l'outil.**
- **Propriétés antivibratoires.**
- **Grande stabilité grâce à l'écrou de serrage renforcé.**

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique.

**Livraison:**

Avec écrou de serrage.

**Accessoire(s):**

Tirettes 308600 – 308806.

Pinces de serrage 309575 – 309576.

**Description technique**

Ø ext. pinces de serrage D	52 mm
Clé à ergot adaptée 628400	52 / 55

Longueur de col cote A	105 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	20 mm
Force de serrage jusqu'à	1000 Nm
Support	SA 50
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins de serrage

## Accessoires

Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 6 mm	309576 6
Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 8 mm	309575 8
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 12 mm	309576 12
Tirette étanche Pour cône 50	308660 50
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 14 mm	309576 14
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 12 mm	309575 12
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 10 mm	309576 10
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50

Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 25 mm	309576 25
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 20 mm	309576 20
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
TiretteType A Pour cône 50	308600 50
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 16 mm	309576 16
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 16 mm	309575 16
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 14 mm	309575 14
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 6 mm	309575 6
Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 10 mm	309575 10
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 8 mm	309576 8