

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 0408/04mm**

Données de commande

N° commande	260341 0408/04
GTIN	4062406066796
Classe d'article	21T

Description technique

Hauteur de serrage L ₂	7,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Longueur totale L	80 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	5,2 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Largeur de collet L ₄	4 mm
Taille plaquette	4 mm
Code ISO porte-outils	A0408F SDQCR/L04
Longueur de tête L ₁	15 mm
Plaquette adaptée	DC.. 04T0..
Déport L ₃	2,6 mm
Profondeur utile T	1,1 mm
Ø queue D _s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX5	674248 TX5
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500