

**Mandrin de serrage, SA 40, Ø D1: 32mm****Données de commande**

N° commande	300785 32
GTIN	2050001772091
Classe d'article	33K

Description**Exécution:**

- **Frottement réduit grâce au roulement à aiguilles.**
- **Avec revêtement anticorrosion.**
- **Étanche à l'eau et aux poussières.**
- **La force de serrage très élevée augmente la durée de vie et améliore la surface.**
- **Plage de serrage flexible grâce aux pinces de serrage.**
- **Serrage d'outil concentrique avec une précision de concentricité optimale.**
- **A trou d'huile (ATD).**

Avantage(s):

- **Longue durée de vie de l'outil.**
- **Propriétés antivibratoires.**
- **Grande stabilité grâce à l'écrou de serrage renforcé.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Tirettes 308600 – 308806.

Pinces de serrage 309575 – 309576.

Description technique

Ø serrage D ₁	32 mm
Longueur de col cote A	105 mm

Ø ext. pinces de serrage D	73 mm
Clé à ergot adaptée 628400	68 / 75
Force de serrage jusqu'à	4000 Nm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins de serrage

Accessoires

Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 14 mm	309576 14
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette étanche Pour cône 40	308660 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 8 mm	309576 8
	309576 12

Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 12 mm

Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 6 mm	309576 6
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 20 mm	309576 20
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 10 mm	309576 10
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 25 mm	309576 25
Tirette Mazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 16 mm	309576 16
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40