

Garant**Čeoni razvrtač H7, bez prevlake, nazivni Ø DC: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	162825 12
GTIN	4062406117290
Razred artikla	110

Opis**Izvedba:**

Strojni razvrtač s čeonim reznim oštricama koji reže s prednje strane za postizanje **najtočnije moguće veličine. Optimizirano čeono rezanje** omogućava **preciznu točnost poravnanja** napravljenog provrta. Izvedba ravnih žljebova s **dugim žljebovima** za optimalan odvod odvojenih čestica.

Upotreba:

Za postizanje precizno poravnatih uzastopnih provrta. Za najviše zahtjeve u pogledu pravocrtnosti provrta. Razvrtanje do dna provrta te prolaznih rupa.

Napomena:

Razvrtač koji je moguće konfigurirati u rasponu promjera od 2,200 do 12,220 mm i dosjed koji se može slobodno izabrati mogu se naručiti s pomoću br. 162830.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	6
Tolerancija	H7
Ukupna duljina L	151 mm
Ø drške D _s	12 mm
Duljina izboja L ₁	96,5 mm
Duljina rezne oštrice L _s	26 mm
Nazivni Ø D _c	12 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,2 mm/okr
Prednji rez	4,5 mm

Mjera za razvrtanje u Ø	0,1 - 0,2 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS E
Standard	Standard proizvođača
Unutarnje hlađenje	ne
Drška	Cilindrična drška s e9
Primjena kod vrste bušenja	za slijepe i prolazne rupe
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno	20 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	20 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	10 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	10 m/min	P
GG(G)	prikladno	10 m/min	K
CuZn	prikladno	20 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

