/V/ NT TOOL

Mandrin de serrage, SA 40, Ø D1: 32mm



Données de commande

N° commande	300785 32
GTIN	2050001772091
Classe d'article	33K

Description

Exécution:

- · Frottement réduit grâce au roulement à aiguilles.
- · Avec revêtement anticorrosion.
- · Étanche à l'eau et aux poussières.
- · La force de serrage très élevée augmente la durée de vie et améliore la surface.
- · Plage de serrage flexible grâce aux pinces de serrage.
- · Serrage d'outil concentrique avec une précision de concentricité optimale.
- · A trou d'huile (ATD).

Avantage(s):

- Longue durée de vie de l'outil.
- · Propriétés antivibratoires.
- Grande stabilité grâce à l'écrou de serrage renforcé.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Tirettes 308600 - 308806.

Pinces de serrage 309575 – 309576.

Description technique

\varnothing serrage D_1	32 mm
Longueur de col cote A	105 mm

Fiche technique

Ø ext. pinces de serrage D	73 mm
Clé à ergot adaptée 628400	68 / 75
Force de serrage jusqu'à	4000 Nm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins de serrage

#Produits adaptés

https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/300785-32