



## Garniture malih glodala 5-dijelno, ozubljenje INOX – grubo, HM, broj glodaćih klinova: 5



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	547110 5
GTIN	4007220068816
Razred artikla	55F

### Opis

#### Izvedba:

**Inovativna geometrija ozubljenja omogućava vrlo veliku učinkovitost odrezivanja s istovremenim tihim radom i jednostavnim vođenjem.** Izvanredno oblikovanje odvojenih čestica i kvalitete površina, nisko toplinsko opterećenje materijala (bez promjene boje materijala). Ø drške 6mm.

Garnitura s odabranim roto glodalima najčešćeg oblika i dimenzija. Drška Ø 6 mm.

#### Upotreba:

Optimirano za obradu **austenitnog čelika otpornog na hrđu i kiseline**, mekane legure titana i metale koji ne sadrže željezo.

#### Dio isporuke:

Po 1 kom. br. 547200 vel. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

### Tehnički opis

Kratka oznaka ozubljenja	INOX
Stupanj finoće ozubljenja	grubo
Rezni materijal	HM

Ø drške	6 mm
Broj glodaćih klinova	5
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		

### Pribor

Roto glodaloOzubljenje INOX – grubo tip A1225	547200 A1225
Roto glodaloOzubljenje INOX – grubo tip C1225	547200 C1225
Roto glodaloOzubljenje INOX – grubo tip G1225	547200 G1225
Roto glodaloOzubljenje INOX – grubo tip F1225	547200 F1225
Roto glodaloOzubljenje INOX – grubo tip D1210	547200 D1210