



Pompe à vide à anneau, Type: WR1



Données de commande

N° commande	385025 WR1
GTIN	2050001785244
Classe d'article	38L

Description

Exécution:

- **Le lubrifiant est amené au circuit d'alimentation de la pompe à anneau.**
- **Retour du liquide excédentaire vers la machine-outil.**
- **Aucun séparateur de liquide supplémentaire nécessaire.**

Utilisation:

Fonctionnement de systèmes et de plateaux de bridage par dépression.

Livraison:

Tuyau de 2 m, soupape à commande par levier 3/2 voies avec purge d'air, vacuomètre.

Longueur: 463 mm

Largeur: 432 mm

Hauteur: 602 mm

Puissance d'aspiration: 25 m³/h

Tension du moteur: 400 V

Puissance du moteur: 0,83 kW

Description technique

Puissance d'aspiration	25 m ³ /h
Hauteur	602 mm
Poids	45,5 kg

Longueur	463 mm
Largeur	432 mm
Puissance du moteur	0,83 kW
Tension du moteur	400 V
Type de produit	Générateurs de vide