



Pompe à vide à anneau, Type: WR3



Données de commande

N° commande	385025 WR3
GTIN	2050001785268
Classe d'article	38L

Description

Exécution:

- **Le lubrifiant est amené au circuit d'alimentation de la pompe à anneau.**
- **Retour du liquide excédentaire vers la machine-outil.**
- **Aucun séparateur de liquide supplémentaire nécessaire.**

Utilisation:

Fonctionnement de systèmes et de plateaux de bridage par dépression.

Livraison:

Tuyau de 2 m, soupape à commande par levier 3/2 voies avec purge d'air, vacuomètre.

Longueur: 515 mm

Largeur: 572 mm

Hauteur: 743 mm

Puissance d'aspiration: 65 m³/h

Tension du moteur: 400 V

Puissance du moteur: 2,4 kW

Description technique

Poids	72 kg
Longueur	515 mm
Puissance du moteur	2,4 kW

Puissance d'aspiration	65 m ³ /h
Tension du moteur	400 V
Hauteur	743 mm
Largeur	572 mm
Type de produit	Générateurs de vide