




## Unutarnji mikrometar za fina mjerenja KT, mjerno područje: 8-12mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	435125 8-12
GTIN	2050001051035
Razred artikla	46D

### Opis

#### Izvedba:

Uređaj za usporedno mjerenje u dvije točke, čija je osnova **rotacijska izvedba**. Za mjerenje unutarnjih profila i ozubljenja, krivulja i krivuljnih profila. Visoka preciznost i pouzdanost djelomičnim pomakom ticala. Pokrivanje velikih mjernih područja zamjenjivim mjernim nastavcima. Mjerni nastavci posjeduju unutarnji navoj za prihvat kuglastih nastavaka. Kugle od tvrdog metala na nastavcima dostupne su već od  $\varnothing 0,5\text{mm}$  u stupnjevima od  $0,001\text{ mm}$  (tolerancija  $< 2\mu\text{m}$ ).

#### Dio isporuke:

Držać sa ticalima i mjernim umecima, bez kuglica za ticala i uređaja za prikaz.

#### Dodatni pribor:

HM kugle za ticala, precizni mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat 434322.

#### Napomena:

Izvedba u obliku mjernog trna za sigurno i brzo mjerenje bez oscilacija na upit.

### Tehnički opis

Preciznost ponavljanja bez mjernog sata	0,5 $\mu\text{m}$
Broj mjernih ploča	1
Mjerno područje	8 - 12 mm
Broj mjernih klinova	5

Dubina mjerenja	100 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

---

## Pribor

Mjerni sat $\pm$ područje mjerenja / očitavanje 50/1 $\mu\text{m}$	434674 50/1
Mjerni sat $\pm$ područje mjerenja / očitavanje 25/0,5 $\mu\text{m}$	434674 25/0,5
Mjerni sat $\pm$ područje mjerenja / očitavanje 250/10 $\mu\text{m}$	434674 250/10
Mjerni sat $\pm$ područje mjerenja / očitavanje 130/5 $\mu\text{m}$	434674 130/5
Induktivni mjerni sat Extramess tip 2001	434670 2001