

**Servante d'atelier Assistent 179NXL, Type: 179NXL-8****Données de commande**

N° commande	918277 179NXL-8
GTIN	4000896215218
Classe d'article	93H

**Description****Exécution:**

Servante d'atelier robuste à double paroi. Corps avec protège-arêtes continus, verrouillage central avec serrure à cylindre et sécurité antibasculement. Tiroirs à fermeture automatique. Surface de travail entièrement étanche, intérieur de la servante protégé contre l'écoulement de liquides.

2 roulettes directrices avec blocage et 2 roulette fixes.

Charge admissible totale: 1000 kg. Plan de travail et poignée en acier inoxydable.

**Placement:**

Nombre x hauteur frontale de tiroir mm: 7x81 / 1x166

**Coloris:**

Bleu.

**Description technique**

Poids	125 kg
Largeur utile des tiroirs	696 mm
Type	179NXL-8

Profondeur	518 mm
Largeur	959 mm
Hauteur	1020 mm
Série	Assistent
Profondeur utile des tiroirs	398 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	40 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Type de produit	Servante d'atelier