

HOLEX
Roto glodalo Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM, tip: C1020

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	540750 C1020
GTIN	4045197723529
Razred artikla	52D

Opis
Izvedba:

Drška Ø 6 mm.

HOLEX-roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika, kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala. **Oblik valjkasto obli** (WRC).

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

Vrsta ozubljenja	križno nazubljen
Kratka oznaka ozubljenja	Z7
Opis oblika	Valjkasto okruglo (WRC)
Ukupna duljina	63 mm
Oblik	C1020
Ø glave	9,5 mm
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Ø drške	6 mm
Duljina glave	19 mm
Serijski broj	Ozubljenje Z7

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Uni	prikladno		