

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 1500mm**Données de commande**

N° commande	940861 1500
GTIN	4062406070915
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 50x20G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Hauteur	1500 mm
Hauteur utile	1345 mm
Largeur en G	50

Profondeur en G	20
Positionnement de la poignée	haut
Poids	104 kg
ComfortClose	non
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur	500 mm
Largeur	1250 mm
Type d'armoire	Armoire de base
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940560 50
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes battantes, largeur 50G pour hauteur d'armoire 1500 mm	940512 1500
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avecPortes battantes pour hauteur d'armoire 1500 mm	940501 1500
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940552 50
	940550 50

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G
50

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 50

940590 50