

HOLEX**Malo roto glodalo, 10-dijelna garnitura Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	546970
GTIN	4045197724373
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

HOLEX-roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika, kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala. Asortimani s odabranim malim roto glodalima najčešćeg oblika i dimenzija. Drška Ø 3 mm.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Dio isporuke:

Po 1 kom. br. 546910 vel. A0313; AS0313; C0313; D0302; D0403; E0307; F0313; G0313; H0307; M0311.

Tehnički opis

Kratka oznaka ozubljenja	Z7
Vrsta ozubljenja	križno nazubljen

Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Seriya	Ozubljenje Z7
Rezni materijal	HM
Ø drške	3 mm
Broj glodaćih klinova	10
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo