

Garant**Taraud machine Type C DIN 371/376, TiN, M: M24****Données de commande**

N° commande	131250 M24
GTIN	4045197704870
Classe d'article	11H

Description**Exécution:****Avec revêtement TiN pour:**

- **Résistance accrue à l'usure.**
- **Réduction du risque de collage au matériau.**
- **Possibilité de vitesses de coupe accrues.**

A utiliser avec une **émulsion** (min. 8 %).

Avec affûtage.

(Type C) entrée sur 2–3 filets – **sans affûtage GUN**. Peuvent également être utilisés pour les trous borgnes. **ISO 2 6H**

HSS-E**Description technique**

Pas de filetage	3 mm
Nombre de dents Z	4
Filetage Ø	24 mm
Nombre de goujures	4
Ø perçage	21 mm
Norme	DIN 376
Ø queue D _s	18 mm
Longueur totale L	160 mm
Carré corps □	14,5 mm

Classe de tolérance	ISO 2 6H
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	72 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M24
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu.	moyennement adaptée	16 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	20 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	19 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		