



Ravna brusilica, tip: 722319



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077261 722319
GTIN	4014586879444
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

- Izuzetno praktična ravna brusilica.
- Miran rad radi više vretena.
- Snažan motor s visokim protokom.
- Zahvaljujući kontroli brzine, idealna je za obradu nehrđajućeg čelika kao i za brušenje i poliranje.
- Prikladna za brusne čepove i glodala od tvrdog metala.
- Snažna ravna brusilica s dugim vratom osovine.

Dio isporuke:

Uključujući zatezna čahura Ø 6 mm, 2 stezna ključa SW13 i SW17.

Napomena:

Ravne se brusilice smiju koristiti kod vrha glodalice do Ø 12 mm.

Tehnički opis

Prihvat snaga	750 W
Oznaka proizvođača	GSZ8-280PEL
Duljina kabela	4 m
Težina	1,8 kg
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²

Elektroničko namještanje broja okretaja	da
Raspon broja okretaja	8500 - 28000 min ⁻¹
maksimalni Ø steznih kliješta	6 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica

Pribor

Stezna kliješta za ravnu brusilicu Ø steznih kliješta 6 mm	077268 6
--	----------