



## Ravna brusilica, tip: 722322



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077261 722322
GTIN	4014586880501
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

- **Izuzetno praktična ravna brusilica.**
- **Miran rad radi više vretena.**
- **Snažan motor s visokim protokom.**
- **Zahvaljujući kontroli brzine, idealna je za obradu nehrđajućeg čelika kao i za brušenje i poliranje.**
- **Prikladna za brusne čepove i glodala od tvrdog metala.**

S FEIN **ErgoGrip** za rad bez umora zahvaljujući ergonomski prilagođenoj ručki.

Univerzalna ravna brusilica za rad na teško dostupnim mjestima. Uski, praktični vrat omogućuje unutarnje brušenje.

Učinkovita, praktična ravna brusilica s **kratkim vretenastim vratom**. Također pogodno za polustacionarnu uporabu.

- **Izuzetno učinkovita ravna brusilica FEIN ErgoGrip.**
- **Veliki doseg, duljina ležaja vrata: 173 mm.**
- **POWERtronic sa stabilizacijom broja okretaja i zaštitom od preopterećenja.**
- **S dugim vretenastim vratom.**

#### Dio isporuke:

Uključujući steznu čahuru Ø 8 mm, 2 stezna ključa SW13 i SW17.

#### Napomena:

Ravne se brusilice smiju koristiti kod vrha glodalice do Ø 12 mm.

### Tehnički opis

Težina	2,1 kg
--------	--------

maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Prihvat snaga	1010 W
Duljina kabela	4 m
Elektroničko namještanje broja okretaja	da
Oznaka proizvođača	GSZ11-320PERL
Raspon broja okretaja	9500 - 32500 min <sup>-1</sup>
maksimalni Ø steznih kliješta	8 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica

---

## Pribor

Stezna kliješta za ravnu brusilicu Ø steznih kliješta 8 mm	077268 8
--	----------