

Garant**Fraise grande avance GARANT Power Q, avec filetage, Ø D / nombre de dents
Z: 42/4mm**

Données de commande

N° commande	212809 42/4
GTIN	4062406074807
Classe d'article	210

Description

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

En cas d'utilisation de rallonges, toujours travailler avec l'arrosage interne.

Description technique

Ø D ₁ h6	17 mm
Perçage par interpolation Ø D _{max}	82 mm
Filetage attachement M	M16
Angle de plongée oblique α _{max}	1,25 degré
Ø D ₃	30 mm
Nombre de dents Z	4
Longueur totale L _{tot}	47 mm
Perçage par interpolation Ø D _{min}	72 mm

Plaquette adaptée	XDM.090416
Série	Power Q
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	27,43 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation a_p	1 mm
\varnothing dents D_c	42 mm
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2