

Garant

**Fraise grande avance GARANT Power Q, avec filetage, Ø D / nombre de dents
Z: 25/4mm**



Données de commande

N° commande	212804 25/4
GTIN	4062406074784
Classe d'article	210

Description

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

En cas d'utilisation de rallonges, toujours travailler avec l'arrosage interne.

Description technique

Ø dents D_c	25 mm
Filetage attachement M	M12
Perçage par interpolation Ø D_{min}	42 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	1,51 degré
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	15,13 mm
Ø D_2	21 mm
Ø D_1 h6	12,5 mm
Arrosage interne	oui
Nombre de dents Z	4

Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Perçage par interpolation a_p	0,3 mm
Série	Power Q
Longueur totale L_{tot}	36 mm
Plaquette adaptée	XOM.060310
$\varnothing D_3$	17 mm
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 1	219799 1