

**Garant****Hi5 glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z:  
66/5mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 213110 66/5   |
| GTIN           | 4045197725684 |
| Razred artikla | 210           |

**Opis****Opis:**

Snažna i mirna obrada s pomoću glodala za velike posmake.<br>Neravnomjerna raspodjela oštrica osigurava posebno miran rad.<br>Prikvano i za finiju obradu. Povoljno rješenje s reznim pločicama s 4 oštrice.

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

**Tehnički opis**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Ø reza D <sub>c</sub>                        | 66 mm                 |
| maksimalna dubina reza ap maks               | 2,2 mm                |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice        | POMX 10T5..           |
| Ø D <sub>3</sub>                             | 46,6 mm               |
| Ø prihvatne rupe                             | 27 mm                 |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219889 (20IP; 5,7 Nm) |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$ | 50 mm         |
| Broj oštrica Z                     | 5             |
| Serija                             | Hi5           |
| Kut rezne oštrice $\kappa$         | 90 stupanj    |
| Izvedba drške                      | s provrtom    |
| Podjela oštrica                    | nejednako     |
| Unutarnje hlađenje                 | da            |
| Izmjena alata                      | PowerCard     |
| Vrsta proizvoda                    | Ravno glodalo |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm | 211750 5,7  |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni                   | 219889      |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP   | 674252 20IP |