

**Grip kliješta PLUS s podesivom donjom čeljusti, ukupna duljina: 250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	708901 250
GTIN	3662424019838
Razred artikla	73R

Opis**Izvedba:**

Jednostavno i sigurno spajanje slijepih matica za zakovice. Brzo i jednostavno otvaranje preko **prekidača** na donjoj dršci. S velikim rasponom i velikom dubinom stezanja, brzo namještanje u 4 pozicije s dodatnim finim namještanjem. Donja čeljust duboko urezana za stezanje U i kutnih profila, cijevi i dr. Razdvojene stezne čeljusti i naročito čvrsto tijelo kliješta sa čeličnom oprugom. Kliješta potpuno niklana.

Upotreba:

Za sigurno pridržavanje profila, ravnog materijala i cijevi. Sila stezanja može se namještatati do 10.000 N.

Materijal:

Čeljusti od krom-molibden-vanadij čelika; kovano u ljevačkom kalupu.

Tehnički opis

ukupna duljina	250 mm
Duljina čeljusti	60 mm
Stezni raspon za kutni materijal	50 mm
Stezni raspon za okrugli materijal	110 mm
Vrsta proizvoda	Grip kliješta