


Garant**Roto glodalo Z FINE – vrlo fino, HM, tip: G1020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540440 G1020
GTIN	4045197725790
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Drška Ø 6 mm.

GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

Ukupna duljina	60 mm
Stupanj finoće ozubljenja	vrlo fino
Kratka oznaka ozubljenja	Z FINE
Oblik	G1020
Ø glave	10 mm
Opis oblika	Šiljasti luk
Ø drške	6 mm
Duljina glave	20 mm
Serijski broj	Ozubljenje Z FINE

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		