

**Brusni čep fino, SiC, tip: KE1632****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 551780 KE1632 |
| GTIN           | 4027497555000 |
| Razred artikla | 56L           |

**Opis****Izvedba:**

**LUKAS brusni čepovi** (OSA-certifikat i ispitani prema EN 12 413) posebno su usklađeni s navedenim primjenama i potencijalno širokim spektrom primjene glede stupnja tvrdoće, spoja, vrste i veličina zrna. Precizno rotiranje osigurava rad bez vibracija pritom štiteći čovjeka, stroj i izradak. LUKAS brusni čepovi univerzalno su razvijeni za **brušenje bridova i površina**, a ističu se maksimalnim učinkom skidanja, povezano s duljim vijekom trajanja i ujednačenom podjednakom kvalitetom površine izratka.

Keramički vezani **SiC**-brusni čepovi, zrno 80 (fino), s visokim samooštrecim učinkom i strukturom otvorenih pora za poboljšano odvođenje odvojenih čestica. Ø drške 6 mm, duljina drške 40 mm.

**Upotreba:**

Za obradu **legura od aluminija i mekih materijala (obojeni metali)**.

Preporučena brzina rezanja 25 – 40 m/s.

**Tehnički opis**

|                |          |
|----------------|----------|
| Stupanj finoće | precizno |
| Ø glave        | 16 mm    |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Duljina drške                  | 40 mm        |
| Ø drške                        | 6 mm         |
| Duljina glave                  | 32 mm        |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC          |
| Atribut imena proizvoda        | SiC          |
| Vrsta proizvoda                | Brusni zatik |