

Garant**Pomično mjerilo, mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	410100 300
GTIN	4062406122157
Razred artikla	40Z

Opis**Izvedba:**

Skala za očitavanje mat kromirana bez odsjaja.

Precizna skala izrazitog kontrasta.

S zaustavnim vijkom s gornje strane.

Ergonomski optimiziran klizač.

Mjerne površine fino lepane. Bez dubinomjera.

Dodatni pribor:

Tablica navoja br. 412180 za stražnju stranu mikrometra.

Tehnički opis

Podjela	1/128 col
Podjela	1/20 mm
Pakiranje	Etui
Očitavanje	0,05 mm
Mjerno područje	0 - 300 mm
Očitavanje	mm / inči
Standard	ISO 13385
Duljina kraka	64 mm
Kalibriranje	A1
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,05 mm

Blokada	Zaustavni vijak s gornje strane
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300