

**Garant**

**Brusna kapica (specijalni korund), Zrno 150, Ø brusne kapice, duljina, oblik: 0511G**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553053 0511G
GTIN	4062406123123
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Velika agresivnost i brže otklanjanje zahvaljujući **optimalnoj povezivosti zrna.**

**Specijalni korund (A)** s vezivom gornjeg sloja u izradi alata i kalupa.

**Upotreba:**

Bešavno oblikovane brusne kapice stavljaju se na gumeno tijelo, i tijekom rada stroja centrifugalna sila sigurno ih drži na mjestu. **Brusne kapice mogu se brzo i lako izmjenjivati** (zavrtnanje/odvrtanje u smjeru proreza).

**Napomena:**

Isključivo kompatibilno s prebrušenim sustavima nosača za brusne kapice br. 553100.

**Tehnički opis**

Oblik	G
Brusne kapice Ø	5 mm
Duljina brusne kapice	11 mm
preporučeni broj okretaja	40000 min <sup>-1</sup>

Sredstvo za brušenje	Korund brusno zrno (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Granulacija	150
Atribut imena proizvoda	Zrno 150
Vrsta proizvoda	Brusna kapica

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Drvo	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		