

Garant**Uređaj za ispitivanje položaja i kružnosti vrtnje, put podešavanja: 30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	358980 30
GTIN	4062406124021
Razred artikla	31E

Opis**Izvedba:**

- **Kompaktna izvedba.**
- **Precizni indikator točno namjestiv s pomoću vijka za podešavanje.**
- **Precizni indikator primjenjiv okomito ili vodoravno.**
- **Mogućnost cilindričnih prihvata u različitim promjerima ili brzo fiksiranje uređaja za ispitivanje putem magneta.**

Primjeri za tokarenje:

- **Mjerenje osi (npr. položaj tročeljusne stezne glave prema šiljku).**
- **Mjerenje položaja revolvera odnosno montiranog držača alata.**
- **Određivanje kružnosti vrtnje / oscilacija pogonjenih alata.**

Primjer za glodanje:

- **Provjera kružnosti vrtnje / cilindričnosti: Centričnost obratka, alata itd.**

Prednost:

- **Vremenski učinkovito mjerenje položaja odnosno kružnosti vrtnje.**
- **Nema komplicirane konstrukcije sa stativom i mjernim satom.**
- **Veća pouzdanost procesa zahvaljujući redovitoj provjeri.**
- **Jednostavno rukovanje.**
- **Manje smetnji na stroju i dulji vijek trajanja alata.**

Upotreba:

Za provjeru osi, mjerenja kružnosti vrtnje, određivanje položaja (npr. držač alata, obradak).

Dio isporuke:

Uključuje kofer s pjenom, ispitni uređaj, precizni mjerni sat, magnet za pričvršćivanje, cilindrični prihvat za pričvršćivanje, zrcalo za očitavanje izmjerenih vrijednosti, 6-kutni odvijač.

Tehnički opis

Vrsta proizvoda

Mjerni sat