

Garant GRIDLINE

**Korpus računala 16G, visina: 500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927335 500
GTIN	4062406124564
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Korpus 16G stabilne čelične konstrukcije s motorom ventilatora i trajno ugrađenom dvosmjernom utičnicom s prekidačem za UKLJ./ISKLJ. i osiguračem. 3-polni priključni kabel (3m) s industrijskom utičnicom. Dovod zraka u korpus s pomoću ventilatora. Može se zaključati pomoću cilindrične brave.

**Upotreba:**

Za optimalno smještanje računala na radno mjesto. Štiti od onečišćenja i oštećenja. Sprječava neovlašteni pristup.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, fronta antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Prvo povezivanje i spajanje dijelova utikača i utičnica na kabele smiju obaviti samo stručni električari!

**Tehnički opis**

Korisna dubina	600 mm
Broj ventilatora	1

Težina	19,7 kg
s letvicom za utičnice	da
Kućište za podgradnju (gore otvoreno)	da
Dubina	650 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Duljina priključnog kabla	3 m
širina	400 mm
Korisna visina	425 mm
Visina	500 mm
Korisna širina	350 mm
Broj letvica utičnice	1
Broj prekidača za uključivanje/isključivanje	1
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav
Broj utičnica tipa F	2
Nazivni napon	250 V
Debljina materijala	1 mm
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Kućište računala

## Pribor

Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
------------------------------------	-------------