

**Garant****GARANT Master Alu PickPocket VHM glodalo HPC, bez prevlake, Ø e8 DC: 7mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202002 7
GTIN	4062406125745
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:**

Za grubu i finu obradu.<br>Do 2× D u cjelini pri najvećim brzinama posmaka i velikoj mirnoći rada.<br>Moguće najveće brzine posmaka pri okomitom uranjanju.<br>Moguće skošavanje do 45°.

**Prednost:**

**Optimizirani oblik utora, ekcentrično brušene stražnje površine, duboki žljebovi.**

**Tehnički opis**

Broj zubi Z	3
Duljina izboja L <sub>1</sub> uključ. oslobađanje	25 mm
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Ukupna duljina L	63 mm
Kut spirale	42 stupanj
Posmak f <sub>z</sub> za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,07 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Posmak f <sub>z</sub> za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,1 mm
Oslobađanje Ø D <sub>1</sub>	6,8 mm

Ø reza $D_c$	7 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	16 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HA
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Seriya	Master Alu
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	W
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Podjela oštrica	Nejednak
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	$0,5 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij	prikladno	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	180 m/min	N
PMMA akril	prikladno	180 m/min	N
PE-HD	prikladno	130 m/min	N
PA 66	prikladno	150 m/min	N
PEEK	prikladno	130 m/min	N

PF 31	prikladno	110 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
Cu	prikladno	120 m/min	N
CuZn	prikladno	150 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		
<b>Usluge</b>			
Brušenje tip HB		129100 HB	