

Garant**Foret HPC carbure monobloc, type FS, Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 4,76-X mm****Données de commande**

N° commande	122675 4,76-X
GTIN	4062406079079
Classe d'article	11E

Description**IMPORTANT: l'article est configurable**

Plage de Ø: 4.76 - 6.05 mm, Intervall: 0,010

Exécution:

Particulièrement robustes grâce à l'âme renforcée et au **profil spécial**. Amincissement spécial.

Grande précision de concentricité et durée de vie élevée.

Excellentes qualités de perçage.

Recommandation(s):**Profondeur de perçage maximale:**

Longueur des goujures (voir tableau) moins $1,5 \times \text{Ø}$ nominal.

Remarque(s):

Longueur des goujures $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$. Délai de livraison: 12 semaines ouvrables

Quantité minimum de commande : 3 pcs

Fabrication spéciale personnalisée:

annulation possible max. 3 jours ouvrables après réception de la confirmation de commande.

Reprise impossible. Sous réserve de livraison excédentaire ou incomplète de +/-10% (min. 1 pièce).

Norme: DIN 6537

Tolérance Ø nominal: h7

Nombre de dents Z: 2

Tolérance Ø nominal: h7

Longueur totale L: 82 mm

Ø queue D_s : 6 mm

Avance f dans le titane > 850 N/mm²: 0,04 mm/tr

Description technique

Avance f dans le titane > 850 N/mm ²	0,04 mm/tr
Norme	DIN 6537
Ø queue D _s	6 mm
Longueur totale L	82 mm
Nombre de dents Z	2
Longueur des goujures L _c	44 mm
Tolérance Ø nominal	h7
Plage de Ø	4,76 - 6,05 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Profondeur de perçage jusqu'à	6xD
Type	FS
Angle de pointe	140 degré
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage	HPC
Semi-Standard	oui
Bague de couleur	rose
Type de produit	Forets hélicoïdaux