


 KOMET**Plaquette KOMET®, K10, Désignation: 14-660****Données de commande**

N° commande	216740 14-660
GTIN	2050002046627
Classe d'article	24T

Description**Exécution:**

Avec brise-copeaux sur toute la périphérie.

Adapté(s) pour :

Fraises 216600 et 216620.

Rayon d'angle: 0,4 mm

Code ISO plaquette: TOHX 090204 EN

Description technique

Code ISO plaquette	TOHX 090204 EN
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	3
Nuance	K10
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	150 m/min	K
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		