


 KOMET**Plaquette KOMET®, K10, Désignation: 26-660****Données de commande**

N° commande	216740 26-660
GTIN	4047109036932
Classe d'article	24T

**Description****Exécution:**

Avec brise-copeaux sur toute la périphérie.

**Adapté(s) pour :**

Fraises 216600 et 216620.

Rayon d'angle: 0,5 mm

Code ISO plaquette: TOHX 140305 EN

**Description technique**

Code ISO plaquette	TOHX 140305 EN
Rayon d'angle	0,5 mm
Nombre de changements/dents	3
Nuance	K10
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Fonte GG(G)	adaptée	150 m/min	K
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		