


**Garant****SOET 083604 PDER, HU7810, Type: ALU****Données de commande**

N° commande	214914 ALU
GTIN	4045197706607
Classe d'article	21A

**Description****Exécution:**

L'épaisseur de plaquette renforcée permet d'obtenir une géométrie de brise-copeaux pour une coupe positive et minimise la sensibilité à la rupture.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$ .

Rayon d'angle: 0,4 mm

Avance  $f_z$  par dent: 0,15 mm

**Description technique**

Avance $f_z$ par dent	0,15 mm
Type	ALU
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	SOET 083604 PDER
Nuance	HU7810
Type d'outils	Carbure

Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	700 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	700 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	650 m/min	N
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		