

Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872, prikladno za strmi konus: 40 SK**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308810 40
GTIN	2050001771629
Razred artikla	39Z

Opis**Izvedba:**

Alat za **kontrolirano momentno pritezanje**.

Prednost:

Nema proklizavanja kao kod dosadašnjih steznih ključeva, pa nema ni opasnosti od ozljede!

Upotreba:

Za sigurno pritezanje priteznih vijaka.

prikladno za pritezni svornjak s kodiranom bojom: SK 40

Utična drška: 9×12 mm

Tehnički opis

Utična drška	9×12 mm
prikladno za pritezni svornjak s kodiranom bojom	SK 40
prikladno za strmi konus	40

Pribor

Momentni ključ osnovna naprava bez nasadnog alata maksimalni zakretni moment 60 N·m	656055 60
Momentni ključ osnovni uređaj sa skalom za namještanje maksimalni zakretni moment 50 N·m	657277 50
Momentni ključ QuickSelect sa zaštitom od promjene postavki, bez nasadnog alata maksimalni zakretni moment 50 N·m	657099 50
Momentni ključ osnovna naprava bez nasadnog alata maksimalni zakretni moment 60 N·m	656510 60
Momentni ključ QuickSelect bez nasadnog alata maksimalni zakretni moment 50 N·m	657094 50
Momentni ključ osnovna naprava bez skale bez nasadnog alata maksimalni zakretni moment 50 N·m	657450 50
Zglobni momentni ključ bez skale maksimalni zakretni moment 60 N·m	657750 60
Momentni ključ osnovna naprava maksimalni zakretni moment 80 N·m	657500 80
Momentni ključ osnovna naprava maksimalni zakretni moment 100 N·m	657410 100