

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
32/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251017 32/16
GTIN	4045197711625
Razred artikla	21T

**Opis****Napomena:**

Koristiti izmjenivu pločicu KNUX 1604..R.

**Tehnički opis**

Garnitura opruga	259044 3
Vijak za vilicu	259021 3
Stezna vilica	259038 16
Pin	259049 4
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Opruga	259046 3
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	KNUX 1604.. R/L
Podložna pločica	259031 4
Veličina pločice	16 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	40 mm
ISO kod držača	A32U CKUNR/L16
Ukupna duljina L	350 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	31 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj

Ø drške D <sub>s</sub>	32 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

## Pribor

Zatik tip 4	259049 4
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 4 mm	674242 4
Opruga tip 3	259046 3
Stezna vilica tip 16	259038 16
Set opruga 10-dijelni tip 3	259044 3
Vijak za steznu vilicu tip 3	259021 3
Podložna pločica tip 4	259031 4
Momentni odvijač sa skalom, prihvatom izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Oštrica od 8mm s magnetom prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijač sa skalom, prihvatom izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600