

**Garant****CNMM 160612, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250458 HB7020
GTIN	4045197711267
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMM 160612 HB7020 Vrsta: HB7020  
Lomač odvojenih čestica: SR  
Dubina reza  $a_p$ : 2 - 10 mm  
Posmak  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 300 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 300 m/min
Lomač odvojenih čestica	SR
Posmak $f$	0,4 - 1,2 mm/okr
Dubina reza $a_p$	2 - 10 mm
Glavna primjena	P
Kutni radijus	1,2 mm

Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 160612
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje