

Garant**DNMG 150608, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250862 HB7020
GTIN	4045197711274
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150608 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SG
Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 300 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SG
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 300 m/min
Dubina reza a_p	1,5 - 6 mm

Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Grubo rezanje
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje