

**Garant**

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
25/16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251016 25/16
GTIN	4045197711571
Razred artikla	21T

**Opis****Napomena:**

Koristiti izmjenivu pločicu KNUX 1604..L.

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	KNUX 1604.. R/L
Udaljenost vrha od osi	20,5 mm
Garnitura opruga	259044 3
Veličina pločice	16 mm
Stezna vilica	259038 17
ISO kod držača	A25T CKUNR/L16
Vijak za vilicu	259021 3
Pin	259049 4
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	36 mm
Ukupna duljina L	300 mm
Stezna visina $L_2$	23 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
Ø drške $D_s$	25 mm
Standard	Norma proizvođača

Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

## Pribor

Stezna vilica tip 17	259038 17
Vijak za steznu vilicu tip 3	259021 3
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 4 mm	674242 4
Set opruga10-dijelni tip 3	259044 3
Zatik tip 4	259049 4
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600