

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
25/16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251017 25/16
GTIN	4045197711618
Razred artikla	21T

Opis**Napomena:**

Koristiti izmjenivu pločicu KNUX 1604..R.

Tehnički opis

ISO kod držača	A25T CKUNR/L16
Stezna vilica	259038 16
Vijak za vilicu	259021 3
Veličina pločice	16 mm
Udaljenost vrha od osi	20,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	KNUX 1604.. R/L
Garnitura opruga	259044 3
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	36 mm
Pin	259049 4
Ukupna duljina L	300 mm
Stezna visina L_2	23 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D_s	25 mm
Standard	Norma proizvođača

Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Stezna vilica tip 16	259038 16
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 4 mm	674242 4
Set opruga10-dijelni tip 3	259044 3
Zatik tip 4	259049 4
Vijak za steznu vilicu tip 3	259021 3
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600