



Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 66/5Lmm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222065 66/5L
GTIN	4960664719631
Razred artikla	250

Opis

Opis:

MFH Harrier glodača glava za velike posmake omogućuje kraće vrijeme obrade zahvaljujući visokim vrijednostima posmaka u kombinaciji s velikim dubinama rezanja. Kombinacija konveksnih reznih oštrica i kuta alata smanjuje silu rezanja i umanjuje sklonost vibracijama.

Upotreba:

Za povećanje produktivnosti kod planskog glodanja, glodanja utora i žljebova. Velike duljine prihvata nisu problem kod glodanja ukapanjem obzirom na smanjenu silu rezanja.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza $a_{p,max}$ kod LD geometrije	5 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SOMT..
Ø D_3	42 mm

maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
\varnothing reza D_c	66 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	14
Vijak za izmjenjivu pločicu	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Broj oštrica Z	5
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	108 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	130 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	41 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,5 stupanj
Kut rezne oštrice κ	10 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229719
--------------	--------