

**Magnetski mjerni stativ s preciznim namještanjem, tip: 120SF****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	441 180 120SF
GTIN	4045197713186
Razred artikla	42D

Opis**Izvedba:**

Mehanički magnetski mjerni stativ sa središnjim mehanizmom za stezanje. Sva tri zgloba priteže se samo jednom okretnom ručicom. Kontinuirano reguliranje sile stezanja s visokom stabilnošću. Kuglični zglobovi omogućuju brzo i jednostavno pozicioniranje. Magnetsko postolje s okretnim prekidačem i prizmatičnim podnožjem.

Standard - prihvat mjernog sata za stezne drške \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm i dršku u obliku prizme, precizno podešavanje na prihvat u mjernog sata.

Tehnički opis

Duljina zglobnog kraka L_2	51 mm
Duljina zglobnog kraka L_1	56 mm
Snaga prijanjanja	320 N
Širina magnetske noge	30 mm
maksimalno opterećenje	2,7 kg
Istovar	178 mm

List s podacima

Visina magnetske noge	36 mm
Duljina magnetske noge	36 mm
priključni navoj ispod	M5
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

Pribor

Držać za mjerni stativ tip H	442100 H
3-D zglobne poluge tip 120	442114 120
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM
Postolje tip S	442140 S
3-D zglobne poluge tip 120	442110 120
Postolje tip S	442120 S
Postolje stativa s preciznim namještanjem tip S	442125 S
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442104 2SM
Držać za mjerni stativ tip K1	442100 K1
Držać za mjerni stativ tip QR	442100 QR
Držać za mjerni stativ tip CA	442100 CA
Držać za mjerni stativ tip K2	442100 K2