


Garant**SNMG 120408, Vrsta: HB7020**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251144 HB7020
GTIN	4045197711038
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120408 HB7020 Kutni radijus: 0,8 mm
Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 400 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Lomač odvojenih čestica	SS
Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HB7020

Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje