

Garant**CNMG 120412, Vrsta: HB7020**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250160 HB7020
GTIN	4045197711120
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120412 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 8 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Lomač odvojenih čestica	SM
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	P

Kutni radijus	1,2 mm
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje